



ラックマウントコンソールドrawer

17インチ・19インチLEDバックライトコンソールドrawer

ITやラボの管理者は、導入や管理、メンテナンスのためにラック内のサーバーに、迅速かつ確実にアクセスする必要があります。ラリタンの1Uモジュール設計のLEDバックライトコンソールドrawerは、エネルギーの節約を実現するとともに、1ヵ所から複数のサーバーへの統合的なアクセスを可能にします。



T1700-LED-J

17インチLEDバックライト
LCD、アスペクト比 16:9、
最大解像度
1920 x 1080@60Hz



T1900-LED-J

19インチLEDバックライト
LCD、アスペクト比 4:3、
最大解像度
1280 x 1024@75Hz

特長

- DVI-DとVGAビデオ入力により、**Dominion KX III**に完璧に対応
- LEDバックライト液晶ディスプレイが、従来の液晶に比べ、エネルギー消費量を約20-50%削減
- 画像レンダリングとビデオ性能で、くっきり鮮明な画質を実現
- 省スペースの1U設計でスペースを85%節約
- DDC、DDC2、DDC2Bをサポート
- USB2.0パススルーポートによりスマートカードリーダー等外部デバイスへ簡単に接続
- モニターの開閉角度が20度以下になると自動で電源オン/オフ
- Windows[®]、Linux、および他のオペレーティングシステムに対応

1台のワークステーションでサーバーへのアクセスおよび制御

ビデオ、キーボードおよびタッチパッド機能を統合したLEDコンソールドrawerは、お使いのアナログまたはデジタルKVMスイッチに接続することで、単一のワークステーションで1つまたは複数のラックのサーバーを管理することができます。USB2.0ポートを搭載し、キーボードやマウス、スマートカードリーダーにもラック前面で容易に接続することができ、ラックから直接ラリタンのKVMスイッチを管理することができます。

モデル	T1700-LED-J	T1900-LED-J
寸法(W×D×H)	434×569×43.5 mm	
重量	12 kg	12.6 kg
形状	1U	
KVM ケーブル	VGA ビデオ、キーボード、タッチパッド用6フィートコンボ KVM ケーブル(VGA、PS2、USB)	
DVI ビデオケーブル	6フィート オス・オスケーブル(DVI-D、シングルリンク)	
USB ポート	外部デバイス接続用 前面 USB 2.0 バススルー	
電源・消費電力	AC100V～240V、50/60Hz、自動切替、最大50/60Hz、1A、12.2W、10.5KCAL	AC100V～240V、50/60Hz、自動切替、最大50/60Hz、1A、16.2W、14KCAL
ビデオ		
ディスプレイサイズ	17" TFT	19" TFT
パネルタイプ	アクティブマトリックス方式 LED バックライト搭載液晶 TFT ディスプレイ	
最大解像度	1920×1080 @60Hz(フルHD1080P)	1280×1024 @75Hz
DDC サポート	DDC / DDC2 / DDC2B	
コントラスト比	650:1	1000:1
輝度(cd/m ²)	300 ニット	250 ニット
ディスプレイカラー	1670 万色	
マルチプラットフォーム	DVI-D、VGA、USB または PS2 サポート	
キーボード		
キーボード/マウス	104/106 キーボード/タッチパッド(ノートブックスタイル)	
キーボード言語	英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ロシア語、スペイン語、トルコ語 T1700-LED-J および T1900-LED-J は日本語キーボードモデルとなります	
動作環境		
動作温度	0～40℃	
保管温度	-5～60℃	
湿度	5～90% RH(結露なきこと)	
MTBF	15,000 時間	16,200 時間
耐高度	操作時: 4,572m / 非操作時: 9,144m	
衝撃・振動	加速度 10G、peak to peak(11ms); 1-200 Hz、1.15 Gms ランダムバイブレーション	
認定機関	FCC、CE、VCCI、UL、RoHS	
標準保証	ご購入より2年間。有償延長保証制度あり	

※仕様は予告なく変更することがあります。※ご使用の環境によっては仕様通りに動作しない場合があります。詳しくは sales.japan@raritan.com へお問い合わせください。

製品に関するお問い合わせは **03-5795-3170** または www.raritan.com/jp/rackmount-lcd-consoles まで

© 2014 Raritan, Inc. Raritan は、米国およびその他の国における Raritan, Inc. の商標あるいは登録商標です。その他記載の会社、商品名は各社の商標または登録商標です。

(2014年9月現在)



ラリタン・ジャパン株式会社

〒108-0074 東京都港区高輪3-23-17

品川センタービルディング14階

TEL: 03-5795-3170 (代表) FAX: 03-5795-3171

URL: www.raritan.com/jp E-mail: sales.japan@raritan.com

お問い合わせ先

V1183